

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.280 Pistorasialista

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.280 - Pistorasialista alumiiniprofiili

Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri pituisina ja erilaisilla toimintoelementeillä, erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja.

## ominaisuudet

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tilausnro                | DK 7240.280   |
| Rakenne                  | FI-kytkin, 0,03 A, 2-nap., tyyppi A   |
| Tuotekuvaus              | Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri maiden versioina ja erilaisilla toimintoelementeillä. Kiinnitystapa mahdollistaa tuotteen asentamisen neljään asentoon; 482,6 mm (19") profiilikiskoihin, 19" asennuskehukseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Pistorasialistat, joiden pituus on 482 mm, voidaan asentaa vain kaapin runkoon. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin. Tämä helpottaa merkittävästi valintaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ja säästää varastointikustannuksia. Myös syöttökaapelin ohjaus on loppuun asti harkittu: asennettaessa 482,6 mm (19") profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä. Schuko-pistorasiat on sijoitettu 45° kulmaan, joka helpottaa kulmamallisten pistotulppien käyttöä. |
| Materiaali               | Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi<br>Pistorasiat: Polykarbonaatti   |
| Toimitus                 | Pistorasialista<br>2 kiinnityskulmaa<br>Sis. kiinnitystarvikkeet<br>Sis. liitäntäkaapeli, ilman pistoketta, 2 m, H05VV-F3G1,5   |
| Rakenne                  | FI-kytkin, 0,03 A, 2-nap., tyyppi A   |
| Pistorasiat              | 5 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)   |
| Mitat                    | Korkeus: 44 mm<br>Syvyys: 44 mm<br>Pituus: 482,6 mm   |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 2 m   |

# ominaisuudet

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Liitäntäkaapeli (tyyppi)   | H05VV-F3G1,5   |
| Kiinnitysmitta             | 452,5 mm   |
| Toleranssi, kiinnitysmitta | 25 mm  |
| Nimelliskäyttöjännite      | 250 V AC, 50 Hz  |
| Nimellisjännite            | 250 V AC, 50 Hz  |
| Nimellisvirta (maks.)      | 16 A   |
| Liitântätapa (sähköinen)   | Pistoke  |
| Asennusmahdollisuudet      | Rakenneosat 25 mm:n rasterilla<br>Kaapin runko<br>IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)<br>482,6 mm:n (19":n) taso  |
| Ohje                       | Kuormitusvirtareserviä kytkentävirtahuippujen aiheuttamien virheellisten käynnistysten ehkäisemiseksi suositellaan käyttötapauksesta riippuen<br>Kiinnitysetäisyys voi vaihdella 25 mm sisällä, ilmoitettu mitta on reiän keskeltä kiinnityskulman reiän keskelle. |
| Normit                     | DIN 49 440-1   |
| Pistorasian väri           | harmaa   |
| Pakkausyksikkö             | 1 kpl  |
| Paino/VE                   | 1,054 kg   |
| Nettopaino                 | 1  |
| Bruttopaino                | 1.054  |
| Tullitariffinimike         | 85369095   |
| EAN                        | 4028177221222  |
| ETIM 7.0                   | EC000330   |
| ECLASS 8.0                 | 27142604   |

## Hyväksynnät

# Hyväksynnät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus