


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000

Data Rack

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Data Rack

Dataräkki, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä helppo siirtää kaksoispyörien avulla.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7396.000
Materiaali	Profiilirunko, jalusta: teräslevy Jalat: Painevalettu sinkki
General colour	RAL 7035
Väri	Profiilirunko, jalusta: RAL 7035 Peitelevy, jalat: RAL 5018
Toimitus	Vääntöjäykkä profiilirunko 482,6 mm (19")-rei'ityksellä Tukeva jalusta, integroidut jalat, kiinnitysmahdollisuus lattiaan ilman jalkalevyjä Asennustarvikkeet
Mitat	Leveys: 550 mm Korkeus: 1.722 mm Syvyys: 750 mm
Korkeusyksiköt	36 U
Korkeusyksiköt	36 U
Etäisyys toiseen kiinnitystasoon, 50 mm rasteri	150 - 350 mm
Rasterimitta kiinnitystasojen välissä	50 mm
19"-tasojen kuormitettavuus	1 500 N

ominaisuudet

Ohje	Toinen kiinnitystaso tilattava erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	18,65 kg
Nettopaino	15.1
Bruttopaino	18.5
PCF/PU (cradle-to-gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 7.0	EC002507
ECLASS 8.0	27180602