

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.030 FlatBox

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.030 - FlatBox

Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa. Helppopääsyinen ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen, sopii niin seinä- kuin lattiakoteloksi.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | DK 7507.030 |
| Rakenne | 19":n asennuskehyksellä |
| Tuotekuvaus | Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi. |
| Hyödyt | Pika-asennus ilman työkaluja Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa |
| Materiaali | Teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa 1 seinäosa 2 kannatinrunkoa 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 2 sivuseinää, lukittavia 1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käteisyys vapaasti valittavissa Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen 19":n asennuskehys |
| Korkeusyksiköt | 15 U |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|---|
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 758 mm Syvyys: 400 mm |
| Asennuskorkeus komponenteille | 15 U |
| Kuormitettavuus | enintään 750 N |
| Ohje | Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm Oven avautumiskulma on maks. 210° |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Paino/VE | 30 kg |
| Nettopaino | 28.5 |
| Bruttopaino | 30 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 114,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| EAN | 4028177551428 |
| E-Number Sweden | E7238404 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Hyväksynnät

| | |
|------------|----------------------|
| Selitykset | Valmistajan vakuutus |
|------------|----------------------|