

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX_IT 7641.350 Seinäkotelo AX IT

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX_IT 7641.350 - Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

IT-seinäkotelo korkealla suojausluokalla teollisuuskäyttöön. Syvyyssäädettävä 19" profiilikisko ja laippalevy sekä harjaslaippa kaapelien läpivientiin kotelon pohjaan. Kotelointiluokka IP 66:een asti (valitun laippalevyn mukaan).



ominaisuudet

Tilausnro	AX IT 7641.350
Rakenne	19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö Seinäkotelo IT
Tuotekuvaus	AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön.
Hyödyt	Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti Yksilölliset sisärakenteet Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapelinläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 % Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta
Materiaali	Teräslevy

ominaisuudet

Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Sisäpuoli: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Laippalevy harjaslaipalla 19" profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon Kiinnityskulma C-profiilikisko, asennettu takaseinään
Korkeusyksiköt	7 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 380 mm Syvyys: 350 mm
Asennussyvyys	278 mm
Asennuskorkeus komponenteille	7 U
Oven saranoinnin sijainti	oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä	1
Asennusmahdollisuudet	Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen
Ohje	Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitussarja Lukkojen määrä: 1
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti) IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa	Koko: 7 Määrä: 1
Lukkojen määrä	1
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Paino/VE	17,64 kg
Nettopaino	17.3
Bruttopaino	17.64
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177942394
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---