

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.440

Verkkokaappi TE 8000

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.440 - Verkkokaappi TE 8000

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

ominaisuudet

Tilausnro	TE 7888.440
Rakenne	sivuseinillä
Hyödyt	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali	Teräslevy Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Asennuskehys: pohjamaalattu Levyosat: pulverimaalattu
Basic color	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U

ominaisuudet

Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	130 mm / 130 mm /
--	-------------------

Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	495 mm
-----------------------------------	--------

Kuormitettavuus	4 000 N
-----------------	---------

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
--	-------

Pohjamateriaali	Teräslevy
-----------------	-----------

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Paino/VE	70 kg
----------	-------

Nettopaino	64
------------	----

Bruttopaino	64.5
-------------	------

Tullitariffinimike	94032080
--------------------	----------

EAN	4028177801417
-----	---------------

E-Number Sweden	E7239997
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC002499
----------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------