

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.307

RiMatrix S

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.307 - RiMatrix S Standarditurvahuone

Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7998.307
Tuotekuvaus	Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.
Materiaali	Elementin ydin termisesti tehokkaasta eristysaineesta Vankat, koteloidut teräslevykasetit Innovatiivinen liitântätekniikka patentoidulla profiilitekniikalla Lämpötiloja ja kosteutta kestävien tiivisteiden käyttö Palosuojaluukkujen käyttö Purettavissa ja uudelleen asennettavissa milloin tahansa
Toimitus	Neuvonta ja ROI-laskelma Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin Käyttöönotto ja vastaanotto Dokumentointi, koulutus, perehdytys Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Sisäsyvyys	7 220 mm
Sisäkorkeus	2 700 mm
Sisäleveys	4 776 mm
Ilmastointi (ZUCS)	120 kW + 20 kW n+2 redundant
Pienjännitejakeluiden määrä	2
PDU Basic -mallin lukumäärä	28
Serverracks (600x2000x1200mm)	12
Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)	2

ominaisuudet

Suojausominaisuudet	Palonkestävyys EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan Pöly- ja vesitiiviys IP 56 IEC 60 529:n mukaisesti Suojaus asiattomalta käsittelyltä – kestävyysluokka II EMC-perussuojaus Savukaasutiiviys EN 1634-3 (DIN 18095) mukaisesti Iskukoestus 3000 Nm:n energialla, kun alla on 30 minuutin liekki aika standardin lämpötilakäyrän yläpuolella
Murtovarmuus	RC 2
Design burglar protection	Joo
Design fire protection	EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan
Kostutus- ja kosteudenpoistolaite	valinnainen
Sammutusjärjestelmä	valinnainen
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) n+1 redundant
Versio	Double 6
Mitat	Leveys: 4.976 mm Korkeus: 2.800 mm Syvyys: 7.420 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	73089059
EAN	4028177702509
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207