

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.680 Korotusjalka

Osavaltio: 27.9.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.680 - Korotusjalca VX-, TS-, VX SE-, TP-, PC-, IW-kaappeihin, Blue e+ -nestejäähdyttimeen

Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8601.680
Tuotekuvaus	Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle. Takaosa voidaan syvempiä kaappeja varten vetää ulos ja kiinnittää sitten uudelleen. Asennusaukot edessä ja takana lattiaan ja kaappiin kiinnittämistä varten. Pyörät ja säätöjalat voidaan kiinnittää hitsattuihin M12-muttereihin.
Hyödyt	Parantaa kaapin vakautta. Asennus kaapin syvyysuuntaan
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7015
Toimitus	1 poikkipalkki, vasemmalle 1 poikkipalkki, oikealle
Asennusmahdollisuudet	Asennusaukot sivulla edessä ja takana alustaan ja kaappiin kiinnittämistä varten Blue e+ -nestejäähdyttimessä poikkipalkkia voi käyttää sokkelina
Ohje	Huomioi riittävä vakaus ja kaatumiselta suojaaminen!
Mitat	Korkeus: 70 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP PC IW Syvyys: = 600 mm = 800 mm
Sopii syvyyksille	600 mm 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Paino/VE	10,4 kg
Nettopaino	10
Bruttopaino	10.139
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177382640
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003