


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.041

Jalustan peitelevyt sivuille

Osavaltio: 6.2.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.041 - Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8660.041
Rakenne	Umpinainen
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Syvyys: = 400 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Paino/VE	1,89 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Sopii:	VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino	1.7
Bruttopaino	1.887

ominaisuudet

PCF per pack (cradle-to-gate)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177978287
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003