

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412

Näyttö-näppäimistöyksikkö

Osavaltio: 26.9.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.412 - Näyttö-näppäimistöyksikkö 17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä

1 U runko ja 17 tuuman TFT-näyttö, englannin- tai saksankielinen näppäimistöasettelu, mukana teleskooppikiskot.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 9055.412
Hyödyt	Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä Kaapelit kulkevat turvallisesti nivelletyissä kaapeliohjurissa Suljettavissa edestä Helppo asennus
Väri	RAL 9005
Toimitus	Näyttö-näppäimistöyksikkö, 1 U VGA-kaapeli DVI-kaapeli USB-kaapeli Maadoitettu verkkokaapeli 17":n TFT-näytöllä ja VGA/DVI-liitännällä 2 PS/2-kaapeli Näppäimistö integroidulla Touchpad-hiirellä
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Suurin tehontarve näyttöyksikön ollessa suljettuna	1 W
Suurin tehontarve käytössä	32 W

ominaisuudet

Liitännät	VGA (D-SUB HD 15-nap.) DVI 1 x USB PS/2
Pistoke (tyyppi)	C14-pistoke
Layout	englanti (USA)
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 680 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Asennusmitat	Asennussyvyys (min.): 680 mm Asennussyvyys (maks.): 850 mm
Näytön ominaisuudet	Diagonaali: 432 mm (17") Formaatti: 4 : 3 Kontrastisuhde: Kontrastisuhde: noin 1000:1 Näytön kirkkaus: 350 cd/m ² Näytön resoluutio: 1280 x 1024 Pixel Värien määrä: 16.700.000
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	16,5 kg
Nettopaino	15.5
Bruttopaino	16.5
Tullitariffinimike	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Hyväksynnät

Selitykset	Vaativuudenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------