

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9868.500

CS Toptec

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9868.500 - CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tilausnro | CS 9868.500 |
| Rakenne | Ilman aukotusta |
| Tuotekuvaus | Ulkokaappi 100 mm:n jalustalla ja sadekatolla. Sivuseinät, takaseinä ja ovi kaksinkertaiset ulospäin, koko TS 8 -runko on käytettävissä sisärakenteita varten. |
| Materiaali | Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3 Sadekatos: Alumiini |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu UV-kestävä polyesteri |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027 Sivuseinät Takaseinä Sadekatos Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 800 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 |
| IK-koodi | IK10 |

ominaisuudet

| | |
|-----------------|---|
| Ohje | Tuplakuorirakenne CS Toptec on ideaalinen kaappiratkaisu ulos. Tiedustelut seuraavilla tilausnumeroilla: Yksittäisasennukseen: 9774.099, rivitykseen: 9774.005 |
| Pohjamateriaali | Alumiini |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Paino/VE | 116 kg |
| Nettopaino | 110 |
| Bruttopaino | 116 |
| EAN | 4028177962729 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|