


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.450 Câble de raccordement

État: 26/09/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.450 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2500.450
Modèle	Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Section	1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur	1 000mm
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	5 p.
Poids/UE	0,465 kg
Poids net	0.35
Poids brut	0.46
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177809147
E-Number Sweden	E3465312
ETIM 8	EC001576
ETIM 7.0	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

## Approbation

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK