


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3431.035**

**Interrupteurs-sectionneurs à  
fusibles HPC – taille 000**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

## Caractéristiques

Référence	SV 3431.035
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Tension nominale	690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,68 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095

# Caractéristiques

---

EAN	4028177694125
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC001040
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27371401
------------	----------

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK