


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761 Embouts

État: 22/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.761 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.761
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	orange
Longueur	10 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,6 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,5 mm ²
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids/UE	0,5 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815773
ETIM 7.0	EC000005

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR