

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5118.500

Armoires monobloc compactes CM

État: 19/10/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5118.500 - Armoires monobloc compactes CM

Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.



Caractéristiques

Référence	CM 5118.500
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) montée(s) sur charnières Système de verrouillage à trois points avec serrure à panneton double Plaque de montage Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Indice de protection NEMA	NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation appropriées

Caractéristiques

Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 1.000 mm Hauteur: 1.000 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	940 mm x 955 mm
Nombre de portes	2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	70 kg
Poids net	65.35
Poids brut	68.7
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177479784
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK