


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX\_IT 5301.317

Cloison de séparation monobloc  
coulissante

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5301.317 - Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT

Cloisonnement pour VX IT. À insérer, en suspension, entre deux baies VX IT.



## Caractéristiques

Référence	VX IT 5301.317
Description produit	À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints.
Avantages	Insertion aisée
Matériau	Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison	Cloison de séparation 2 capots de recouvrement
Convient à	Type de coffret: VX IT Hauteur: = 2.450 mm Profondeur: = 1.200 mm
Consigne de montage	Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation
Remarque	Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20 (avec caches de recouvrement montés)
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177954960
ETIM 7.0	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

---