


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500 Pied ouvert

État: 29/12/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6106.500 - Pied ouvert

Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.



Caractéristiques

Référence	CP 6106.500
Description produit	Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
Matériau	Acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Charge (statique) admissible	40 kg
Dimensions	Hauteur: 1.095 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	22.5
Poids brut	22.691

Caractéristiques

Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits	L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177698468
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604