

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.210

Profilé porteur CP 180

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.210 - Profilé porteur CP 180 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Caractéristiques

Référence	CP 6218.210
Description produit	Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
Matériau	Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé Recouvrement : matière plastique
Couleur	Profilé porteur : RAL 7035 Capot : RAL 7024
Composition de la livraison	Profilé porteur Couvercle encliquetable
Longueur	2 000mm
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	23,2 kg
Numéro du tarif douanier	76042100
EAN	4028177683853

Caractéristiques

ETIM 7.0	EC000882
----------	----------

ECLASS 8.0	27400556
------------	----------

Approbation

Explications

Déclaration fabricant