

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

**Coffrets de commande AX pour
écrans TFT jusqu'à 24"**

État: 19/10/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.

Caractéristiques

Référence	AX 6321.050
Description produit	Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique Vitre : verre sécurit trempé Support TFT : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores
General colour	RAL 7035
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec porte, avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Vitre Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 Poignées latérales et capots de recouvrement Porte arrière avec charnières à droite Serrure à panneton double de 3 mm Équerre d'équipement intérieur avec perforations

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 650 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Nombre de serrures	2
Code IK	IK08
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Matériau de base	Tôle d'acier
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	15,8 kg
Poids net	15.66
Poids brut	15.8
Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits	L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080

Caractéristiques

EAN	4028177923249
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------
