

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Porte vitrée

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.



Caractéristiques

Référence	TS 8610.885
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Pièces d'angle : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Cadre de porte vitrée en verre sécurit Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 660 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 1.640 mm
Hauteur de fenêtre vitrée	1 \boxtimes 640mm

Caractéristiques

Consigne de montage	Pour le montage à la place du panneau arrière, les serrures sont nécessaires
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: TS TS IT VX SE Largeur: = 800 mm Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	16,6 kg
EAN	4028177693838
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204