

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9614.110**

**Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.110 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

## Caractéristiques

Référence	SV 9614.110
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 14
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	12 A
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,28 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.038
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177240193
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK