

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9615.100**

**Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9615.100 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

## Caractéristiques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Référence                         | SV 9615.100                                       |
| Matériau                          | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur                           | RAL 7035  |
| Câbles de raccordement (AWG)      | AWG 12  |
| Tension nominale                  | 690 V, 3~   |
| Courant nominal max.              | 25 A  |
| Dimensions                        | Largeur: 45 mm<br>Hauteur: 160 mm                 |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 15 mm   |
| Unité d'emballage                 | 1 p.  |
| Poids/UE                          | 0,34 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce)       | 0.041   |
| Numéro du tarif douanier          | 85369095  |
| EAN                               | 4028177192553                                     |
| ETIM 7.0                          | EC001531  |
| ECLASS 8.0                        | 27370304  |

## Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UR + C-UR (recognized)                                    |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |