

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9616.000

Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9616.000 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9616.000
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 10
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	40 A
Dimensions	Largeur: 54 mm Hauteur: 160 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 7,5 mm
Marques concernées (type)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,32 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.046
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177140783
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK