

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Socles fusible curseur Mini-PLS

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.

Caractéristiques

Référence	SV 9630.005
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035
Type de raccordement (électrique)	Borne à ressort
Fuse inserts	D 02-E 18
Courant nominal max.	63 A
Dimensions	Largeur: 39,5 mm Hauteur: 189 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm ²
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,374 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.11
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177809024
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approbation

Explications

Déclaration de conformité