

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Coffrets muraux outdoor

État: 27/09/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.035 - Coffrets muraux outdoor

Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.

Caractéristiques

Référence	CS 9791.035
Description produit	Baies et coffrets outdoor pour fixation mural ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffret extérieur avec découpe inférieure et ouïes d'aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.
Matériau	Coffret et plaque de montage : aluminium AIMg3 Porte du coffret intérieur : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé Boîtier intérieur avec plaque de montage, plaque passe-câbles et fermeture de sécurité Équerres de montage pour thermostat intérieur d'armoire électrique ou hygostat Coffret extérieur avec habillage design et fermeture de sécurité 3524 E 2 rails profilés en C sur le panneau arrière
Dimensions	Largeur: 530 mm Hauteur: 700 mm Profondeur: 265 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 440 mm Hauteur utile: 545 mm Profondeur utile: 195 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	430 mm x 535 mm

Caractéristiques

Coffret intérieur	Largeur: 460 mm Hauteur: 565 mm Profondeur: 220 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Remarque	Délai de livraison sur demande
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	14,86 kg
Poids net	16.625
Poids brut	17.5
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177193710
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---