

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1307.600**

**Egyajtós HD kompakt  
kapcsolószekrény**

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1307.600 - Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető

## Jellemzők

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cikkszám                          | HD 1307.600   |
| Kivitel                           | Higiénikus megoldású ház  |
| Product modification              | Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezával rendelkezik.   |
| Anyag                             | Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)<br>Szerelőlap: acéllemez<br>HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)<br>Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek |
| Felület                           | Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm<br>Szerelőlap: horganyzott<br>Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)                                 |
| Egységcsomag                      | Ház körben zárt<br>Ajtó behelyezett tömítéssel<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható<br>Szerelőlap  |
| Méret                             | Szélesség: 510 mm<br>Magasság elől: 550 mm<br>Magasság átul: 669 mm<br>Mélység: 210 mm  |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)      | 450 mm x 475 mm   |
| Ajtó nyílásszög                   | 125°  |
| Zárak száma                       | 2   |
| IK-kód                            | IK08  |
| Alapanyag                         | 1.4301 nemesacél (AISI 304)   |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66<br>IP X9  |

# Jellemzők

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
|--------------------------|--|

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>3 típus<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>12-es típus<br>Type 13 |
|-------------------------------|---|

---

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Tömeg/cs. e. | 20,3 kg |
|--------------|---------|

---

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 19.7 |
|-------------|------|

---

|              |      |
|--------------|------|
| Bruttó tömeg | 20.3 |
|--------------|------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Vámtarifaszám | 94032080 |
|---------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177567627 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465019 |
|-----------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

# Jóváhagyások

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|---|