

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1316.600

Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1316.600 - Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető

Jellemzők

Cikkszám	HD 1316.600
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Product modification	Az egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény 2020. júniusától a kompakt AX kapcsolószekrény új szerelőlemezával rendelkezik.
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Szerelőlap: acéllemez HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 µm Szerelőlap: horganyzott Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtó behelyezett tömítéssel Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap
Méret	Szélesség: 810 mm Magasság elől: 1.050 mm Magasság átul: 1.221 mm Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	745 mm x 975 mm
Ajtó nyílásszög	125°
Zárak száma	2
IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9

Jellemzők

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
-------------------------------	---

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Tömeg/cs. e.	61,3 kg
--------------	---------

Nettó tömeg	59.4
-------------	------

Bruttó tömeg	61.3
--------------	------

Vámtarifaszám	94032080
---------------	----------

EAN	4028177567641
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465022
-----------------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---