

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1350.000

Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1350.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.

Jellemzők

Cikkszám	AX 1350.000
Előnyei	Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozícionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékiépítő sín révén Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66

Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
IK-kód	IK10
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 500 mm Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság	1,5 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	450 mm x 475 mm
Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zárak száma	2
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez	Méret: 6 Mennyiség: 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	19 kg
Nettó tömeg	18.525
Bruttó tömeg	19
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	74,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177813281

Jellemzők

E-Number Sweden	E3465176
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
