

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1506.510

KL sorkapocsszekrények

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1506.510 - KL sorkapocsszekrények perem nélkül

Lakkozott ház acéllemez fedéllel, bevezető lemez anélkül. IP 66 védelem.



Jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Cikkszám | KL 1506.510 |
| Anyag | Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 66 |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 200 mm Mélység: 120 mm |
| Fedél anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,25 mm |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 5,7 kg |
| Nettó tömeg | 4.691 |

Jellemzők

| | |
|-----------------|---------------|
| Bruttó tömeg | 4.891 |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| EAN | 4028177251182 |
| E-Number Sweden | E3404668 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |