

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1540.000

Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

Állapot: 2025.03.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1540.000 - Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális helykihasználás mellett.

Jellemzők

Cikkszám	KX 1540.000
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Elforduló zárossal Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 400 mm Mélyység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Kábelbevezető lemezek	: 1 + 1 : 2 + 2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	8.444
Bruttó tömeg	8.7
PCF per pack (cradle-to-gate)	35,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám	84879090
EAN	4028177816459
E-Number Sweden	E3465211
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Védettség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK