



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1670.600 HD csatlakozódoboz

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1670.600 - HD csatlakozódoboz

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár

## Jellemzők

Cikkszám	HD 1670.600
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Anyag	Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm Zárócsavar: nemesacél Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Fedél Beépítési szögidom (előszerelt) Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret	Szélesség elől: 150 mm Szélesség (hátral): 172 mm Magasság elől: 150 mm Magasság átlal: 172 mm Mélység: 80 mm
IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9

# Jellemzők

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

---

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
-------------------------------	---

---

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

---

Tömeg/cs. e.	1,7 kg
--------------	--------

---

Nettó tömeg	1.6
-------------	-----

---

Bruttó tömeg	1.72
--------------	------

---

Vámtarifaszám	94032080
---------------	----------

---

EAN	4028177639737
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465100
-----------------	----------

---

ETIM 8	EC002713
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002713
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---