


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 1675.600

## HD csatlakozódoboz

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1675.600 - HD csatlakozódoboz

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniaailag megfelelő hatlapú gyorszár



## Jellemzők

Cikkszám	HD 1675.600
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Anyag	Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm Zárócsavar: nemesacél Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Fedél Beépítési szögidom (előszerelt) Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret	Szélesség elől: 400 mm Szélesség (hátsó): 427 mm Magasság elől: 200 mm Magasság átlós: 227 mm Mélység: 120 mm
IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

# Jellemzők

---

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	5 kg
Nettó tömeg	4.631
Bruttó tömeg	4.72
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177639775
E-Number Sweden	E3465104
ETIM 8	EC002713
ETIM 7.0	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK