

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.620

# Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.620 - Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz LED rendszer-világítótesthez, dugasz/ aljzat

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.620
Kivitel	2 pólusú hüvely
Cross-section, nominal	1,5 mm <sup>2</sup>
Méret	Szélesség: 15,6 mm Magasság: 13,2 mm Mélység: 61,6 mm
Körvezetékek csatlakozása, egyes	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Körvezetékek csatlakozása, egyes	AWG 16 - AWG 22
Többes körvezetékek csatlakoztatása	0,25 - 1 mm <sup>2</sup>
Többes körvezetékek csatlakoztatása	AWG 18 - AWG 22
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V
Csomagolási egység	5 db
Tömeg/cs. e.	0,065 kg
Nettó tömeg	0.05
Bruttó tömeg	0.067
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177918757
ETIM 8	EC000458
ETIM 7.0	EC000458

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27440314

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK