

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.715

# Dugaszolóaljzat doboz

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.715 - Dugaszolóaljzat doboz LED rendszer- világítótesthez

A LED rendszervilágítás a csatlakozódobozzal együtt rugalmas alkalmazhatóságot alkot a nemzetközi felhasználáshoz.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.715
Termékleírás	A LED rendszervilágítás a csatlakozódobozzal együtt rugalmas alkalmazhatóságot alkot a nemzetközi felhasználáshoz.
Előnyei	Ugyanaz a csatlakozó tartozék, mint a LED rendszer-világítótest esetében Kaszkádolható a LED rendszer-világítótesttel Rugalmas szerelés az egész szekrénybe és az ajtókeretre lehetséges A csatlakozóaljzat-doboz ergonomikus elhelyezése felületeken Az egyszerű csatlakoztatás-technológiának és a LED-rendszer tápkialakításának köszönhetően nincs szükség további kábelezésre
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7016
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás, 3 pólusú Átmenő huzalozás, 3 pólusú
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)
Megjegyzés	Az alkalmazásnak megfelelően átmenő huzalozás vagy 3 pólusú betáplálás szükséges
Méret	Szélesség: 163 mm Magasság: 68 mm Mélység: 43,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Dugaszolóaljzatok	CN (I típus, GB 1002)
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,274 kg
Nettó tömeg	0.26
Bruttó tömeg	0.274
Vámtarifaszám	85366990
EAN	4028177956834
ETIM 8	EC000330
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	CQC-CCC
--------------	---------