


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3201.970**

**Toroid transzformátor**

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.970 - Toroid transzformátor Primer csatlakozás 115 V/400 V

230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3201.970
Termékleírás	230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.
Műszaki adatok	Teljesítmény: 110 VA Feszültségtűrés: $\pm 10\%$ Primer csatlakozás: 3500 mm hosszú Szekunder csatlakozás: 1500 mm hosszú Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
Egységcsomag	Toroid transzformátor Rögzítési segédanyag
Snap-mounting to support rails TS 35	Igen
Az alábbi cikkszámokhoz	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Méret	Szélesség: 105 mm Magasság: 123 mm Mélység: 55 mm
Névleges üzemi feszültség	115 V (primer), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (szekunder), 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	2,23 kg
Nettó tömeg	2.1

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	2.355
Vámtarifaszám	85043121
EAN	4028177690233
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Jóváhagyások

---

Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat