

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.600

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.600 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3241.600
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Diagonális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 225 m ³ /h 60 Hz esetén: 245 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)	1 x 3240060: 171/182 m ³ /h 2 x 3240060: 200/217 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,26 A 60 Hz esetén: 0,24 A
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 40 W 60 Hz esetén: 42 W

Jellemzők

Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 25 mm Beépítési mélység: 107 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP54 vegyszálas szűrőbetéttel IP56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálas szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 61.000 h 60 Hz esetén: 60.000 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 54 dB(A) 60 Hz esetén: 56 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	2,12 kg
Nettó tömeg	2.1
Bruttó tömeg	2.275
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177652460
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180716

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UL + C-UL - FTFA

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK