

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.110

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.110 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SK 3243.110 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Termékleírás | A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja. |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel |
| Ventilátor | Diagonális, 1~ kondenzátormotor |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel) | 50 Hz esetén: 540 m ³ /h 60 Hz esetén: 590 m ³ /h |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel) | 50 Hz esetén: 625 m ³ /h 60 Hz esetén: 716 m ³ /h |
| Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám) | 1 x 3243200: 405/460 m ³ /h 2 x 3243200: 475/520 m ³ /h |
| Névleges üzemi feszültség | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges teljesítmény Pel | 50 Hz esetén: 75 W 60 Hz esetén: 90 W |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 0,78 A 60 Hz esetén: 0,8 A |
| Méret | Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm |
| Beépítési mélység | 118,5 mm |
| Szereléshez szükséges kihagyás | Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm |

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel |
| NEMA védetség | Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A |
| Megjegyzés | A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél. A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal |
| Ventilátor élettartam (L10, 40 °C) | 50 Hz esetén: 61.000 h 60 Hz esetén: 59.000 h |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -30 °C...55 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -30 °C...70 °C |
| Zajnyomásszint | 50 Hz esetén: 59 dB(A) 60 Hz esetén: 61 dB(A) |
| Tömeg/cs. e. | 3,58 kg |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3.672 |
| Bruttó tömeg | 3.94 |
| Vámtarifaszám | 84145915 |
| EAN | 4028177652125 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK