

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3245.600**

**TopTherm szűrőbetétes ventilátor**

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.600 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, IP 54 standard védelem.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3245.600
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Diagonális, EC motor
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 890 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 890 m <sup>3</sup> /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)	1 x 3243060: 630/630 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243060: 770/770 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 1,33 A 60 Hz esetén: 1,33 A
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 165 W 60 Hz esetén: 165 W

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 25 mm Beépítési mélység: 130,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP51 vegyszálas szűrőbetéttel IP56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 1 12-es típus 3 típus Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Élettartam	59 000 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 72 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	3,5 kg
Nettó tömeg	3.622
Bruttó tömeg	3.822
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177652491
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK