


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.766 Érvéghüvelyek

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.766 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.766
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	fehér
Hossz	10 mm
AWG	18
Belső átmérő	2,8 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	0,75 mm ²
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210 4050.452
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Tömeg/cs. e.	0,5 kg
Nettó tömeg	0.5
Bruttó tömeg	0.049

Jellemzők

Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177815759
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------