

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.773 Érvéghüvelyek

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.773 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

| | |
|-------------------------|--|
| Cikkszám | AS 4050.773 |
| Termékleírás | Műanyag gallérral. |
| Műszaki adatok | Hőálló 105 °C-ig |
| Anyag | Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén |
| Szín | vörös |
| Hossz | 8 mm |
| AWG | 16 |
| Belső átmérő | 3,5 mm |
| Rittal színekód | Igen |
| keresztmetszet | 1,5 mm ² |
| Megjegyzés | UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével. |
| Szabványok | AEH DIN 46228 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Kiépítési forma | ömlesztve |
| Csomagolási egység | 500 db |
| Tömeg/cs. e. | 0,5 kg |
| Nettó tömeg | 0.5 |
| Bruttó tömeg | 0.058 |

Jellemzők

| | |
|---------------|---------------|
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| EAN | 4028177815728 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|