

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.774 Érvéghüvelyek

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.774 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.774
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	vörös
Hossz	10 mm
AWG	16
Belső átmérő	3,5 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	1,5 mm ²
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Az alábbi cikkszámokhoz	4051.205 4051.210
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Tömeg/cs. e.	0,5 kg
Nettó tömeg	0.5
Bruttó tömeg	0.065
Vámtarifaszám	85369010

Jellemzők

EAN	4028177815711
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------