

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.538 Érvéghüvelyek

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.538 - Érvéghüvelyek hevederen

Műanyag gallérral.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4051.538
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ónozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	sárga
Hossz	10 mm
AWG	18
Belső átmérő	3,5 mm
Rittal színekód	Igen
keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>
Multinorm	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
Kiépítési forma	hevederen
Csomagolási egység	4 000 db
Tömeg/cs. e.	4 kg
Nettó tömeg	4
Bruttó tömeg	0.617
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177937864
ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

36659290

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)