

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.142 Csavarhúzó

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.142 - Csavarhúzó szigetelt

Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4052.142
Kivitel	Védőszigetelés 1000 V-ig plusz/mínuszhoz
Termékleírás	Karcsú, hosszú markolattal, valamint nagy teherbírású pengével, nem felkenődő szigeteléssel.
Előnyei	Csekély erőfelfejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához A markolat 30%-kal, a szigetelés akár 50%-kal vékonyabb, mint a hasonló szerszámoknál A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
Anyag	Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet Belső markolat: kemény műanyag Markolat teste: rugalmas műanyag
Szín	Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Penge Ø	6 mm
Pengehossz	100 mm
Behajtófej	Z 2
Fogantyú Ø	27 mm
Fogantyú hossza	115 mm
Szabványok	IEC 60 900
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,073 kg
Nettó tömeg	0.07

# Jellemzők

Bruttó tömeg	0.077
Vámtarifaszám	82054000
EAN	4028177807303
ETIM 8	EC000144
ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 8.0	21040406