

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Sajtolófogó

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Sajtolófogó kábelsarukhoz

Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához



Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | AS 4054.140 |
| Kivitel | ferde |
| Termékleírás | Szigetelt kábelsaruk és összekötők megmunkálásához. |
| Előnyei | Egyértelmű keresztmetszet-hozzárendelés a süllyesztékeken látható színkódolás révén Kireteszelhető kényszerelzáró A szükséges sajtolónyomás elérésekor retesz ki, így az elégtelen sajtolás ki van zárva |
| Anyag | Minőségi különleges szerszámacél |
| Felület | Matt, krómozott |
| Szín | Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink |
| Sajtolás | Ovális sajtoló |
| Méret | Magasság: 59 mm Hossz: 198 mm |
| AWG | 22 - 14 |
| keresztmetszet | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 0,42 kg |
| Nettó tömeg | 0.42 |

Jellemzők

| | |
|---------------|---------------|
| Bruttó tömeg | 0.44 |
| Vámtarifaszám | 82032000 |
| EAN | 4028177807686 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
