

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Törőéles lemezlyukasztó, metrikus

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Törőéles lemezlyukasztó, metrikus nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.180
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	5 db matrica 5 db bélyeg Műanyag táska
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	2 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 2,5 mm
Ø lyukasztó	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Menethez	M16 M20 M25 M32 M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni

Jellemzők

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
	4055.665
	4055.665
	4055.663
	4055.663

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Tömeg/cs. e.	0,849 kg
--------------	----------

Nettó tömeg	0.849
-------------	-------

Bruttó tömeg	1.098
--------------	-------

Vámtarifaszám	82034000
---------------	----------

EAN	4028177808171
-----	---------------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ETIM 7.0	EC002121
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------
