

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.243 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.243 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.243
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	43,2 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,58 kg
Nettó tömeg	0.58
Bruttó tömeg	0.622
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808317
ETIM 8	EC000156

# Jellemzők

---

ETIM 7.0

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047