

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.322

Négyzet lemezlyukasztó

Állapot: 2024.09.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.322 - Négyzet lemezlyukasztó acéllemezhez

Négyzet alakú kivágások sajtolásához

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | AS 4055.322 |
| Termékleírás | Négyzet alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
| Előnyei | Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be |
| Egységcsomag | Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Műanyag táska Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához |
| Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén | 2 mm |
| Hidraulikus működtetés | Igen |
| Manuális működtetés | Igen |
| Lyukasztó | 22,2 x 22,2 mm |
| Méret | Szélesség: 22,2 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Tömeg/cs. e. | 0,7 kg |
| Nettó tömeg | 0.7 |
| Bruttó tömeg | 0.738 |
| Vámtarifaszám | 82073010 |
| EAN | 4028177808393 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ETIM 7.0 | EC000156 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

21049047