

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.470

## D-Sub lemezlyukasztó

Állapot: 2024.09.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.470 - D-Sub lemezlyukasztó acéllemezhez és nemesacélhoz

Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.470
Termékleírás	Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához Műanyag táska
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	1,5 mm
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Lyukasztó	19,8 x 11,3 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,466 kg
Nettó tömeg	0.466
Bruttó tömeg	0.648
Vámtarifaszám	82073010

# Jellemzők

---

EAN	4028177808553
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------