

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.515

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.515 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.515
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	15,2 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Húzócsavar (Ø x H)	9,5 x 50 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	9,5 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,039 kg
Nettó tömeg	0.039
Bruttó tömeg	0.054
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808638

Jellemzők

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------