


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.534**

**Törőéles lemezlyukasztó, kerek**

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.534 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.534
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	34,6 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,229 kg
Nettó tömeg	0.229
Bruttó tömeg	0.262
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808720
ETIM 8	EC000156

# Jellemzők

---

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------