

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.120 Kompakt világítótest

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.120 - Kompakt világítótest

Kompakt világítótest - karcsú és helytakarékos világítótest a kapcsolószekrényben történő alkalmazáshoz



## Jellemzők

Cikkszám	SZ 4140.120
Előnyei	Vékonyabb: kb. 50%-kal kisebb magasság és mélység és ezáltal kb. 75%-kal kisebb térfogat a hagyományos világítótestekkel szemben Gyorsabb: univerzális gyorsrögzítés TS lyukazásra csipeszekkel, csavarokkal vagy erős mágnesekkel (opcionális). Egyszerűen oldalt vagy hátul tolja be, szerelje fel a világítótestet - kész Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges Átlátszó világítótest burkolat, belülről rácsos
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	Kompakt világítótest csipesz- és csavarrögzítő készletekkel Égő Égőtakarás Csatlakozóvezeték Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	14 W
Csatlakozókábel hossz	3 m

# Jellemzők

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	EVG
Csatlakozási lehetőségek	Integrált csatlakozókábel nyitott véggel Ajtóhelyzet-kapcsoló
Égő	T5 fénycső
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)
Kapcsoló (típus)	integrálva, Be/Ki/ajtóhelyzet-kapcsoló üzem
Cable deflection via rear possible	Igen
Light cover	Igen
Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögztítés Mágneses rögzítés (tartozék)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	a tápegységtől függ
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	a tápegységtől függ
Névleges szigetelési feszültség egyenáram esetén	a tápegységtől függ 0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: közvetlen SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: közvetlenül SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: mágneses rögzítőkészlettel AE: sínnel a belső kiépítéshez
Megjegyzés	Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges
Megjegyzés a cikkszámhoz	Kábelterelés a hátoldalon lehetséges
Méret	Szélesség: 705 mm Magasság: 59 mm Mélység: 24 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C

# Jellemzők

Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,74 kg
Nettó tömeg	0.739
Bruttó tömeg	0.74
Vámtarifaszám	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241